

HDP-265 / HDP-465 / HDP-668 / HDP-868



Descrição

Aparelho auditivo potente para perdas moderadamente severas a profundas.

HDP-265 / HDP-465 / HDP-668 / HDP-868

- * Aparelho digital poderosa audição BTE
- * 2/4/6/8 canais WDRC multi amplificador memórias
- * 12 bandas de Redução de Ruído Layered
- * O tratamento do zumbido
- * O registro de dados Apenas HDP-868
- * Construir-em Audiômetro
- * Microfone Direcional Adaptativo (opcional)
- * Programável usando cabo de programação CS44
- * Use bateria 13A



HDP-265 / HDP-465 / HDP-668 / HDP-868



Faixa de Adaptação





Diagrama de Teste



Por que é especial?



1 - HDP-868 é potente e tem saída máxima de 138 db e usa bateria 13.

2 - O compartimento de bateria serve como botão de liga/desliga.

Dados Técnicos

Dados Técnicos	HDP - 265	HDP - 465	HDP - 668	HDP - 868
IEC-118-7/2005(2cc-acoplador)				
Pico OSPL 90(db SPL)	135	136	138	138
Ganho Máximo(db)	65	65	68	68
HAF completo sobre o ganho (db)	53	55	56	58
Total Harmonic Distort:				
500Hz(%)	3	3	2	2
800Hz(%)	3	3	2	2
1600Hz(%)	1	1	1	1
Ruído de Equivalente (db)	30	30	30	30
Corrente de Bateria (mA)	1.6	1.6	1.6	1.6
T-coil	Y	Y	Y	Y
Características de potenciômetros	VC	VC	VC	VC
Adaptativos direcionais Microfones	N	opcional	N	Y
O tratamento do zumbido	N	N	N	Y
O registro de dados	N	N	N	Y
Construir-em Audiômetro	N	N	N	Y
Com gancho / Tubo	Com gancho	Com gancho	Com gancho	Com gancho
Número de canais	2	4	6	8
Cabo de programação	CS 44	CS 44	CS 44	CS 44
tipo de bateria	13A	13A	13A	13A